

**VHB™ Klebeband, transparent, BreitexLänge (mm×m): 19X11****Bestelldaten**

Bestellnummer	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 4910** ist hochtransparent und dadurch verwendbar zur Montage von hintergrundbeleuchteten, lichtdurchlässigen Schildern, für kunstharzverstärktes Glas, Metall, Glas und Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, die Paneelverklebungen und Befestigungen von Versteifungselementen.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Klebmasse: Acrylat

Länge: 11 m

Breite: 19 mm

Stärke: 1 mm

**Technische Beschreibung**

Klebkraft auf Stahl	4,8 N/mm
Herstellerbezeichnung	4910
Klebmasse	Acrylat

Länge	11 m
Breite	19 mm
Stärke	1 mm
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Farbe	transparent
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	dämpfend
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Montieren
Anwendung	Befestigen
Lagertemperatur	20 °C
Klebebandart	doppelseitig
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Dehnungsfähigkeit	300 %
Produktnamensattribut	transparent
Produktart	Klebeband