




## Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

DCMT 11T302 HBT020 Sorte: HBT020  
Spanbrecher: PM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Beschichtung	TiCN
Spanbrecher	PM
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Sorte	HBT020

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen