


**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Spanbrecher	PM
Sorte	HBT020
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen