

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/23****Bestelldaten**

Bestellnummer	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangeschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDQCL

passende Wendschneidplatte: DC.. 11T3..

Anstellwinkel: 107,5 Grad

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 26 mm

Mittenversatz L_3 : 15 mm

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	15 mm
---------------------	-------

System	QC
Gesamtlänge L	22 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCL
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	26 mm
Wendeplattenschraube	269023 2
Anstellwinkel	107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Typ 2	269023 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube	269432
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500