

**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Artikelklasse	22D

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	MF
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBT130
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen