

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/20****Bestelldaten**

Bestellnummer	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangeschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SCLCL

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz L_3 : 13 mm

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
-----------------------------	-------------

ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCL
Wendeplattenschraube	269023 2
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	24 mm
Gesamtlänge L	20 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Anstellwinkel	95 Grad
Serie	Master Mute
System	QC
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269023 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 3	269022 3
Spannschraube	269406
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500