

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/25****Bestelldaten**

Bestellnummer	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDUCR

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 26 mm

Mittenversatz L_3 : 15 mm

Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Serie	Master Mute

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Anstellwinkel	93 Grad
Gesamtlänge L	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	26 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCR
Wendeplattenschraube	269023 2
Mittenversatz L_3	15 mm
System	QC
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 2	269023 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube	269432
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500