




## Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Artikelklasse	22D

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
Vorschub $f$	0,12 - 0,3 mm/U
Sorte	HBT020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Spanbrecher	PM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen