

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/25****Bestelldaten**

Bestellnummer	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangeschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDUCL

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr- $\varnothing$   $D_{min}$ : 26 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 15 mm

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	15 mm
---------------------	-------

Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschraube	269023 2
Gesamtlänge L	20 mm
System	QC
Serie	Master Mute
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

Spannschraube Typ 2	269023 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube	269432
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500