



VHB™ Klebeband, transparent, BreitexLänge (mm×m): 19X33



Bestelldaten

Bestellnummer	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 4910** ist hochtransparent und dadurch verwendbar zur Montage von hintergrundbeleuchteten, lichtdurchlässigen Schildern, für kunstharzverstärktes Glas, Metall, Glas und Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, die Paneelverklebungen und Befestigungen von Versteifungselementen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Klebmasse: Acrylat

Länge: 33 m

Breite: 19 mm

Stärke: 1 mm

Technische Beschreibung

Anwendung	Abdichten
Anwendung	Montieren
Anwendung	Befestigen

Klebkraft auf Stahl	4,8 N/mm
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	dämpfend
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Lagertemperatur	20 °C
Länge	33 m
Klebebandart	doppelseitig
Klebmasse	Acrylat
Herstellerbezeichnung	4910
Dehnungsfähigkeit	300 %
Stärke	1 mm
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Farbe	transparent
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Breite	19 mm
Produktnamensattribut	transparent
Produktart	Klebeband