




Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SCMT 120408 HBT020 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HBT020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Hauptanwendung	P

Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen