

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangeschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SVUCL

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1103..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 26 mm

Mittenversatz L_3 : 16 mm

Technische Beschreibung

Anstellwinkel	93 Grad
---------------	---------

Mittenversatz L_3	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
System	QC
ISO-Code Wechselschneidkopf	SVUCL
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Wendeplattenschraube	269023 1
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Gesamtlänge L	20 mm
Serie	Master Mute
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269023 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	269413
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500