




Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	261018 HBT020
GTIN	4062406257538
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TCMT 16T304 HBT020 Sorte: HBT020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBT020
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen