

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/40****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/40
GTIN	4251414902459
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DCLNL

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr- $\varnothing$   $D_{min}$ : 48 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 27 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	35 mm
Anstellwinkel	95 Grad

Pratze, Schraube, O-Ring	259036 17
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	DCLNL
Unterlegplatte	259033 2
Serie	Master Mute
System	DM
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Pratzeneinheit	259505
Pratzeneinheit Typ 17	259036 17
Unterlegplatte Typ 2	259033 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2
Schraube für Unterlegplatte	259612
Pratzeneinheit Typ 3	259036 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte	259224