

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/40****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/40
GTIN	4251414902442
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DCLNR

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 48 mm

Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	48 mm
Gesamtlänge L	35 mm

Anstellwinkel	95 Grad
Unterlegplatte	259033 2
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Wechselschneidkopf	DCLNR
Serie	Master Mute
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 3
Mittenversatz L ₃	27 mm
System	DM
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2
Schraube für Unterlegplatte	259612
Pratzeneinheit Typ 3	259036 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Pratzeneinheit	259505
Unterlegplatte	259224
Unterlegplatte Typ 2	259033 2