



Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Artikelklasse	22D

Beschreibung

TCMT 16T308 HBT130 Sorte: HBT130
 Spanbrecher: MM
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen