

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/46****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/46
GTIN	
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
System	DM
Anstellwinkel	95 Grad
Wendeplattenschraube	269023 4
Schraube für Unterlegplatte	269015 2
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm

Serie	Master Mute
Unterlegplatte	259033 2
Mittenversatz L ₃	27 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCR
Gesamtlänge L	32 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Typ 4	269022 4
Spannschraube Typ 3	269022 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500