

Kleinladungsträger R-KLT nach VDA-Norm 4500, Anzahl KLT: 10



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------|
| Bestellnummer | 963370 10 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 96H |

Beschreibung

Ausführung:

Kleinladungsträger aus Polypropylen mit Verbundboden. Geräuschdämpfend auf Förderstrecken. Temperaturformbeständig von -20 °C bis 100 °C (bei sachgemäßer Anwendung). Stapelbar in Verbundstapelung (auch mit Deckel). Ergonomische Griffe und Hubschächte für automatisches Handling. Glatte Innenwände für leichte Reinigung. Kompatibel zu allen Euro-Maß-Behältern. Voll recyclebar. Farbe: blau.

Norm:

VDA-Norm 4500 (entspricht Standard der Automobilindustrie für Warentransport zwischen Automobilhersteller und -zulieferer).

Hinweis:

Nur in Verpackungseinheit 10 Stück erhältlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|----------|
| Höhe | 147,5 mm |
| Nutzbreite | 265 mm |
| Volumen | 10,1 l |
| Tiefe | 396 mm |
| Nutzhöhe | 109,5 mm |
| Tragfähigkeit | 20 kg |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Breite | 297 mm |
| Nutztiefe | 346 mm |
| Herstellerbezeichnung | R-KLT |
| Produktart | Kleinladungsträger |