

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/43****Bestelldaten**

Bestellnummer	264838 DM/43
GTIN	4251414902817
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DTUNR

passende Wendeschneidplatte: TN.. 1604..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 27 mm

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wechselschneidkopf	DTUNR
System	DM

Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 2
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
Unterlegplatte	259033 4
Gesamtlänge L	35 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Schraube für Unterlegplatte	259027 1
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Serie	Master Mute
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

---

## Zubehör

Pratzeneinheit Typ 2	259036 2
Pratzeneinheit	259503
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259027 1
Schraube für Unterlegplatte	259611
Unterlegplatte	259226
Unterlegplatte Typ 4	259033 4