

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/44****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/44
GTIN	4251414902992
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DVUNL

passende Wendeschneidplatte: VN.. 1604..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 50 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 29 mm

**Technische Beschreibung**

Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	50 mm

passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Serie	Master Mute
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 18
Unterlegplatte	259033 5
Mittenversatz L <sub>3</sub>	29 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 3
System	DM
Gesamtlänge L	35 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	DVUNL
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte	259613
Pratzeneinheit Typ 18	259036 18
Unterlegplatte Typ 5	259033 5
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259027 3
Pratzeneinheit Typ 7	259036 7
Unterlegplatte	259227
Pratzeneinheit	259509
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500