



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Spanbrecher	MM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBT130
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M

Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen