



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VBMT 160404 HBT130 Sorte: HBT130
Spanbrecher: MF
Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MF
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT130

Hauptanwendung	M
Beschichtung	TiCN
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen