

**Garant**
**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/45**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/45
GTIN	4251414903012
Artikelklasse	29D

**Beschreibung**
**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DWLNL

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Anstellwinkel: 95 Grad

 Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

 Mittenversatz  $L_3$ : 27 mm

**Technische Beschreibung**

Serie	Master Mute
Schnitt- / Trennstelle	40 mm

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
Gesamtlänge L	35 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 17
System	DM
Anstellwinkel	95 Grad
ISO-Code Wechselschneidkopf	DWLNL
Unterlegplatte	259033 6
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

Pratzeneinheit Typ 1	259036 1
Unterlegplatte	259228
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259027 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Unterlegplatte Typ 6	259033 6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte	259614
Pratzeneinheit	259502