

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/51****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Für Gewindedrehplatten Größe 16.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DIL

passende Wendeschneidplatte: 16

Anstellwinkel: 90 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 48 mm

Mittenversatz L_3 : 25 mm

Technische Beschreibung

Anstellwinkel	90 Grad
Serie	Master Mute
System	DM
Schraube für Unterlegplatte	269027 3
ISO-Code Wechselschneidkopf	DIL
Gesamtlänge L	35 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	48 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 2
Unterlegplatte	279820 1
passende Wendeschneidplatte	16
Mittenversatz L_3	25 mm
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 2	279835 2
Unterlegplatte Typ 1	279820 1