



Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VCMT 160404 HBT130 Sorte: HBT130

Spanbrecher: MF

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 1 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	MF
Hauptanwendung	M

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Beschichtung	TiCN
Sorte	HBT130
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen