

Garant
GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/50

Bestelldaten

Bestellnummer	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Artikelklasse	29D

Beschreibung
Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SVUCL

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1604..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 49 mm

Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Schraube für Unterlegplatte	269015 2

Mittenversatz L_3	27 mm
System	DM
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Unterlegplatte	259033 5
Serie	Master Mute
Wendeplattenschraube	269023 3
Anstellwinkel	93 Grad
ISO-Code Wechselschneidkopf	SVUCL
Gesamtlänge L	32 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269023 1
Spannschraube	269433
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 3	269023 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500