



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VBMT 160404 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Beschichtung	TiCN

Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen