



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VBMT 160404 HBT130 Sorte: HBT130
Spanbrecher: MM
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MM
Beschichtung	TiCN
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen