



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VBMT 160408 HBT020 Sorte: HBT020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,12 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Beschichtung	TiCN
Spanbrecher	PM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 m/min

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Sorte	HBT020
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen