



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261259 HBT130 |
| GTIN          | 4062406257644 |
| Artikelklasse | 22D           |

### Beschreibung

VBMT 160408 HBT130 Sorte: HBT130  
Spanbrecher: MM  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

### Technische Beschreibung

|   |                     |
|---|---------------------|
| Hauptanwendung                              | M                   |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VBMT 160408         |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 200 m/min      |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten  |
| Vorschub $f$                                | 0,05 - 0,35 mm/U    |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius              | 0,8 mm                        |
| Beschichtung             | TiCN                          |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2                             |
| Schnitttiefe $a_p$       | 0,3 - 2,5 mm                  |
| Spanbrecher              | MM                            |
| Sorte                    | HBT130                        |
| Schneidstoff             | HM                            |
| Produktart               | Wendeschneidplatte zum Drehen |