



Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Artikelklasse	22D

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HBT130
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Spanbrecher	MF
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Beschichtung	TiCN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen