

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/09mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 1616H09

passende Wendeschneidplatte: CN.. 09T3..

Funktionsbreite L₄: 23 mm

Kopflänge L₁: 27 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Unterlegplatte: 259033 7

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	DCLNR/L 1616H09
Unterlegplatte	259033 7
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L ₄	23 mm

Schaftgröße	16 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 12
Kopflänge L ₁	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Gesamtlänge L	100 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 5
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Pratzeneinheit Typ 12	259036 12
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Unterlegplatte	259229
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Schraube für Unterlegplatte Typ 5	259027 5
Schraube für Unterlegplatte	259616
Unterlegplatte Typ 7	259033 7
Pratzeneinheit	259515