

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250008 25/12
GTIN	4045197808912
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DCLNR/L 2525M12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259033 2

Technische Beschreibung

Pratze, Schraube, Feder	259036 8
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259033 2

Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	34 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M12
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte	259612
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Unterlegplatte	259224
Pratzeneinheit Typ 8	259036 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 2	259033 2
Pratzeneinheit	259511
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2