

Garant**Eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	250009 25/12
GTIN	4045197808943
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	259033 2
Plattengröße	12 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 8
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schraube für Unterlegplatte	259027 2

Kopflänge L ₁	34 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2
Unterlegplatte Typ 2	259033 2
Pratzeneinheit Typ 8	259036 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10