



Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VCMT 160404 HBT130 Sorte: HBT130
 Spanbrecher: MM
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	MM
Beschichtung	TiCN

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT130
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen