



Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VCMT 160408 HBT130 Sorte: HBT130
Spanbrecher: MM
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 40 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HBT130
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	MM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen