

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DDJNR/L 1616H11

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 22 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 33 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Unterlegplatte: 269007 1

**Technische Beschreibung**

Schraube für Unterlegplatte	259027 3
ISO-Code Halter	DDJNR/L 1616H11
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Gesamtlänge L	100 mm

Unterlegplatte	269007 1
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	22 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 8
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
Plattengröße	11 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259027 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte	269070
Unterlegplatte Typ 1	269007 1
Schraube für Unterlegplatte	259613