

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/08mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251900 25/08
GTIN	4045197809032
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2525M08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 150 mm

Unterlegplatte: 259033 6

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	DWLNR/L 2525M08
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Unterlegplatte	259033 6

Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
Pratze, Schraube, Feder	259036 10
Plattengröße	8 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500