

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/08mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251901 20/08
GTIN	4045197809056
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: DWLNR/L 2020K08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259033 6

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Unterlegplatte	259033 6
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
Pratze, Schraube, Feder	259036 9

ISO-Code Halter	DWLNRL 2020K08
Plattengröße	8 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10