




Spannzange mechanisch Innenspannung, Außen-Ø D: 160 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370127 160
GTIN	4059245292615
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
- Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
- Spannhub 0,3 mm.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.

Hinweis:

Zur Innenspannung wird der Zugkonus Nr. 370128 benötigt (siehe Ersatzteilliste).

Höhe H: 40 mm

Maximale Bearbeitungstiefe T: 25 mm

Technische Beschreibung

Ausführung	Innenspannung
Höhe H	40 mm
Maximale Bearbeitungstiefe T	25 mm
Spannhub	0,3 mm
Produktart	Spannzange

Zubehör

Zugkonus Typ 160

370128 160

Aufnahme für mechanische Spannzange Außen-Ø D 160
mm

370125 160