



Stahlbandmaß V2A für Umfang und Ø Bandbreite 35 mm, maximaler Messbereichumfang: 3460mm



Bestelldaten

Bestellnummer	465684 3460
GTIN	2050002041257
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß **CJU** zum Messen von Außenumfang und Ø am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und Ø laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm.

Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

V2A-Ausführung aus nichtrostendem Federstahl.

Vorteil:

Einfache Handhabung und Zentriermöglichkeit durch breite Auflagefläche. Höhere Stabilität. Schnelleres und sicheres Messen.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Bandstärke	0,2 mm
Messbereich für Ø	700 - 1100 mm
Messbereich für Umfang	2190 - 3460 mm
Ablesung	0,1 mm
Bandbreite	35 mm
Kalibrierung	G2

Produktart

Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 6000 mm

026280 6000