

**Garant****Lasthebemagnet LM1, maximale Traglast (plan): 300kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	382020 300
GTIN	4062406257774
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

- Kranöse, Bedienhebel und seitliche Verschlussdeckel aus rostfreiem Edelstahl.
- Unbeabsichtigtes Lösen des Bedienhebels bei Betrieb wird durch einen Sicherheits-Sperrriegel verhindert.
- Polfläche zur optionalen Montage von Polschuhen vorbereitet.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mittels optionaler Polschuhe.
- Rückschlagverhinderung des Bedienhebels durch Soft-Opening-Protection.

**Vorteil:**

- Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mit optionalen Polschuhen.
- Rückschlagverhinderung der Bedienhebels durch „Soft-Opening-Protection“.

**Sonderzubehör:**

Polschuh-Paar Nr. 382025.

**Hinweis:**

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! **Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen!** Aufgrund des Sicherheitskonzeptes sind die zu hebenden Werkstückgeometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

minimale Material-Wandstärke plan	25 mm
Maß D	87 mm
maximale Traglast plan	300 kg
Maß C	98 mm
Maß G	21 mm
Maß F	231 mm
Gewicht	9,5 kg
maximale Länge plan	2000 mm
Maß E	95 mm
maximaler Ø rund	300 mm
Maß B	191 mm
Maß A	161 mm
minimale Material-Wandstärke rund	20 mm
maximale Traglast rund	150 kg
maximale Breite plan	1000 mm
Produktart	Lasthebemagnet

## Zubehör

Polschuh-Paar für Typ 300	382025 300
---------------------------	------------