

Garant**Lasthebemagnet LM1, maximale Traglast (plan): 150kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	382020 150
GTIN	4062406257767
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- Kranöse, Bedienhebel und seitliche Verschlussdeckel aus rostfreiem Edelstahl.
- Unbeabsichtigtes Lösen des Bedienhebels bei Betrieb wird durch einen Sicherheits-Sperrriegel verhindert.
- Polfläche zur optionalen Montage von Polschuhen vorbereitet.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mittels optionaler Polschuhe.
- Rückschlagverhinderung des Bedienhebels durch Soft-Opening-Protection.

Vorteil:

- Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.
- Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
- Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mit optionalen Polschuhen.
- Rückschlagverhinderung der Bedienhebels durch „Soft-Opening-Protection“.

Hinweis:

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! **Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen!** Aufgrund des Sicherheitskonzeptes sind die zu hebenden Werkstückgeometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Maß B	140 mm
minimale Material-Wandstärke rund	10 mm
Maß A	115 mm
minimale Material-Wandstärke plan	15 mm
maximale Traglast rund	75 kg
Maß E	60 mm
maximale Traglast plan	150 kg
maximale Länge plan	1250 mm
Maß C	68 mm
Maß D	70 mm
Gewicht	6,4 kg
maximaler Ø rund	250 mm
Maß F	170 mm
Maß G	17 mm
maximale Breite plan	600 mm
Produktart	Lasthebemagnet