

Garant**Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 40****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290386 40 |
| GTIN | 4062406258245 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Beschreibung:**

Für Werkzeuge für Stoßmaschinen.

Der quadratischen Adapter verfügt über zwei Gewindebohrungen, an denen die zwei Madenschrauben mit abgeflachter Spitze M12 × 8 angebracht werden, die für die Fixierung des Werkzeugs im Inneren dieses Adapters notwendig sind. Der Arretierstift dient dazu, eine perfekte Position des Werkzeugs, bezogen auf die Werkstückachse, zu gewährleisten.

Technische Beschreibung

| | |
|--------|--------|
| Maß L2 | 50 mm |
| Maß L4 | 10 mm |
| Maß L5 | 6 mm |
| Maß L3 | 40 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Maß L1 | 140 mm |

Produktart

Nuten- und Profilstoßwerkzeug