

**Dreh-Wendeschneidplatte SNMX 120408, Radius: 1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251398 1
GTIN	4062406258283
Artikelklasse	29W

**Beschreibung****Passend für:**

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251112 und 251113.

**Hinweis:**

Bei Einsatz von Wendepplatten mit Radius  $\geq 3$  mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	1 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 120 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M

Beschichtung	unbeschichtet
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	30 - 80 m/min
Sorte	HUT25
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMX 1204
Produktnameattribut	HUT25
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen