

**Dreh-Wendeschneidplatte SNMX 120408, Radius: 1-4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251398 1-4
GTIN	4062406258320
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Passend für:**

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251112 und 251113.

Hinweis:

Bei Einsatz von Wendepplatten mit Radius ≥ 3 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMX 1204
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	30 - 80 m/min
Nebenanwendung	M
Sorte	HUT25
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 120 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Hauptanwendung	P
Produktnameattribut	HUT25
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen