

**Dreh-Wendeschneidplatte SNMX 120408, Radius: 3mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251398 3      |
| GTIN          | 4062406258306 |
| Artikelklasse | 29W           |

**Beschreibung****Passend für:**

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251112 und 251113.

**Hinweis:**

Bei Einsatz von Wendepplatten mit Radius  $\geq 3$  mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

**Technische Beschreibung**

|   |                |
|---|----------------|
| Schnitttiefe $a_p$                          | 3 mm           |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 120 m/min |
| Nebenanwendung                              | M              |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,2 mm/U |
| Beschichtung                                | unbeschichtet  |
| Hauptanwendung                              | P              |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 8              |
| Sorte                                       | HUT25          |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schneidstoff                                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SNMX 1204                     |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung | 30 - 80 m/min                 |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich                |
| Produktnamensattribut                       | HUT25                         |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |