

Garant
**Power Q Double Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für
Wendeschneidplatten XOMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 30/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendepplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

Ersatzteil:

Wendepplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Auskräglänge L_1	40 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Serie	Power Q
Rampinglänge L für α_{\max}	17,55 mm
Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	1,96 Grad
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm

Ø D ₃	20 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	50 mm
Schneiden-Ø D _c	30 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,2 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
passende Wendeschneidplatte	XOMU094812
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 7	219799 7