

**KERN****Kranwaage Typ HCD, maximaler Wägebereich: 60kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	479434 60
GTIN	4045761214163
Artikelklasse	47D

**Beschreibung****Ausführung:**

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.  
Hohe Mobilität durch leichte stabile Bauweise. Betriebsdauer des Akkus ca. 20 Stunden.

**Lieferumfang:**

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR6.

**Technische Beschreibung**

maximaler Wägebereich	60 kg
Fehlergrenze vom Maximalwert	0,2 %
Ablesung	20 g
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Gehäuse Tiefe	79 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage

Gehäuse Breite	194 mm
Gehäuse Höhe	97 mm
Gesamtlänge	276 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Nettogewicht	1,1 kg
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Haltewert-Taste	ja
Batterie-Betriebsdauer	20 h
Produktart	Hänge-/Kranwaage

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------