

## Akku-Lagerschrank CORE STORE, Modell: STO



## **Bestelldaten**

Bestellnummer	981115 STO
GTIN	4054923234406
Artikelklasse	96G

# **Beschreibung**

#### Ausführung:

Schrankgehäuse aus Stahlblech mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer, 3-fach-Türaufhängung.

- · Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün). Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.
- · Integrierter Transportsockel für innerbetrieblichen Transport.
- · Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen.
- · Sicherheitsstecker zum einfachen Trennen vom Stromnetz.

Akku-Lagerschrank zur sicheren passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Mit Stecker zum Anschluss an das Stromnetz.

#### Norm:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

#### Lieferumfang:

Schrank mit 3 Lochblechfachböden, 1 Bodenauffangwanne Stahlblech pulverbeschichtet.

# **Lackierung:**

Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in enzianblau RAL 5010, pulverbeschichtet.



### **Hinweis:**

In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Akku Lager- und Ladeschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu

warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Wir empfehlen eine ebenerdige Einbringung für die leichte Evakuierbarkeit der Sicherheitsschränke.

# **Technische Beschreibung**

Höhe	1953 mm
Gewicht	472 kg
maximale Belastung	600 kg
Tiefe	615 mm
Nutztiefe	522 mm
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Einfahrt-Innenmaß Breite	1120 mm
Breite	1193 mm
Nutzhöhe	1647 mm
Volumen Bodenauffangwanne	2,6
Anzahl Fachboden	3
Einfahrt-Innenmaß Höhe	90 mm
Nutzbreite	1050 mm
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Feuerwiderstandsfähigkeit	90 min
Produktart	Sicherheitsschrank